



közelítéskapcsoló SDBT-MSB-1L-NU-K-2-LE

Cikkszám: 8150172

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	T horonyhoz
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Speciális tulajdonságok	olajjal szemben ellenálló
Anyag megjegyzés	RoHS konform Halogénmentes Free of copper
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsoló kimenet	NPN
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Bekapcsolási idő	≤ 2.5 ms
Kikapcsolási idő	≤ 2.5 ms
Max.kapcsolási frekvencia	480 Hz
Max.kimeneti áram	100 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	3 W
Feszültség kimaradás	≤ 0.5 V
Rövidzár védett	nem
Túlterhelés állóság	nincs
Üzemi feszültség: DC	24 V
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
Kábelhossz	2 m
Vezetési tulajdonság	Standard Suitable for energy chains
Material cable sheath	PUR
Material insulation	PP
Érvégek	Tompára levágva
Felfogási mód	fixen becsavarva felülről betehető a horonyba
Max.meghúzási nyomaték	0.3 Nm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	26.5 g
Material housing	PC
Material of union nut	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes

Jellemző	Érték
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-10 ... 70 °C
Védettség	IP67 IEC 60529 szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztasoba kategória	ISO class 4