


Sub-base kit DADP-SP-G9-20-R

Cikkszám: 8173535

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztasoba kategória	ISO class 6
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.felütközési erő	300 N
Max.meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Tightening torque tolerance	± 15 %
Gyártmány súlya	160 g
Felfogási mód	Közvetlen rögzítés meneten keresztül
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material stops	erősen ötvözött acél
Material seals	NBR
Material plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material screws	Acél