

# dugaszolható csatlakozó NPQR-DK-G14-Q10

Cikkszám: 8085666

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                        | Érték                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                           | Standard                                                                      |
| Névleges méret                                  | 6.3 mm                                                                        |
| Tömítő bedugási mélysége                        | 19.35 mm                                                                      |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen        | tömítő gyűrű                                                                  |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges                                                                   |
| Konstrukció                                     | Egyenes alak                                                                  |
| Csomagolási egység                              | 1                                                                             |
| Konstrukciós felépítés                          | Push-pull elv                                                                 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa                                                            |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 16 bar                                                              |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi                                                           |
| Útmutatás az üzemi nyomáshoz                    | Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C                                               |
| Tanúsítványt kiállító hely                      | NSF C0556009                                                                  |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Water (liquid, free of ice) |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges                                                 |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 4 - különösen erős korróziós károsodás                                        |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L                                                                |
| RSBP classification to CD-0033                  | F1a                                                                           |
| Tisztaszoba kategória                           | ISO class 4                                                                   |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség         | lásd a megfelelőségi nyilatkozatot<br>NSF/ANSI 169                            |
| Környezeti hőmérséklet                          | -20 ... 150 °C                                                                |
| Névleges meghúzási nyomaték                     | 7.5 Nm                                                                        |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz          | ± 20 %                                                                        |
| Gyártmány súlya                                 | 22.6 g                                                                        |
| Felfogási mód                                   | Internal hex A/F 6                                                            |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | Külső menet: G1/4                                                             |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 10 mm külső átmérőjű csőhöz                                                   |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform                                                                  |
| Material housing                                | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                                            |
| Material of threaded seal                       | FPM                                                                           |
| Guard ring material                             | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                                            |
| Material release ring                           | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                                            |
| Material of tubing seal                         | FPM                                                                           |
| Material of tube retaining claw                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                                            |
| Thrust ring material                            | PPSU                                                                          |