


attuatore oscillante DSM-T-40-270-CC-FW-A-B

Codice prodotto: 1145113

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Angolo di decelerazione	16 deg
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione	0 ... 240 deg
Angolo di oscillazione	0 ... 240 deg
Ammortizzazione	CC: ammortizzatori su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Regolazione di precisione	-6 deg
Funzionamento	A doppio effetto
Costruzione	Palmola oscillante
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio Mpa	0,2 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	2 ... 10 bar
Max. frequenza di oscillazione a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,7 Hz
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Forza assiale max.	120 N
Forza radiale max.	350 N
Coppia teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 Nm
Momento di inerzia di massa ammissibile	0,11 kgm ²
Peso	4.105 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale albero motore	Acciaio Nichelato
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica