


csatlakozó kábel

NEBU-LE3-K-1-N-M12G3

Cikkszám: 8091515

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A következő szabványnak felel meg: | Érszínék és csatlakozószámok az EN 60947-5-2 szerint EN 61076-2-101 |
| Vezetékmegnevezés | Táblatartó nélkül |
| Gyártmány súlya | 35 g |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció | Terepi készülék felőli oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Kábel |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | nyitott vég |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 3 |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 3 |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció | Vezérlőoldal |
| 2. elektromos csatlakozás, alak | kerek |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Csatlakozó |
| 2. elektromos csatlakozás, kábeldimenet | Egyenes |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 3 |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 3 |
| 2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus | Csavarbiztosítás |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 250 V |
| Üzemi feszültségtartomány AC | 0 ... 250 V |
| Elfogadható áramterhelés 40°C-on | 4 A |
| Lökőfeszültség-szilárdság | 2.5 kV |
| Kábelhossz | 1 m |
| Vezetési tulajdonság | Standard |
| Vezeték vizsgálati feltételek | Hajlításállóság Festo szabvány szerint Vizsgálati feltételek külön kérésre Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| Hajlításszög, fix kábelfektetés | 12 mm |
| Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés | 39 mm |
| Kábel átmérő | 3.8 mm |
| Kábel átmérő tűrése | ± 0,1 mm |
| Kábelszerkezet | 3x0,25 |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.25 mm ² |
| Védettség | IP65 IP68 IP69K |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés | szereelt állapotban |
| Speciális tulajdonságok | olajjal szemben ellenálló |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 70 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform Halogénmentes |

| Jellemző | Érték |
|------------------------------|-----------------------------------|
| | Foszforsavésztertől mentes |
| Szennyeződés foka | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| A kábelköpeny színe | szürke |
| Material housing | TPE-U(PUR) |
| Ház színe | fekete |
| Material screw-type lock | Horganyzott sárgaréz |
| Material electrical contact | Aranybevonatú vörösrézötvezet |
| Material insulation | PP |