

# szűrő-nyomásszabályozó szelep MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-B

Cikkszám: 8098256

★ Sztenderd termék program

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Szűrő finomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus kézzel lenyomható
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométerrel közvetlen vezérlésű dugattyús szabályozó szelep
Max.kondenzátum mennyiség	16.5 ml
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással visszárammal
Ábrázolható egység(ek)	MPa
Nyomás látjelző	manométerrel
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.3 ... 7 bar
Max. pressure hysteresis (MPa)	0.05 MPa
Max.nyomáshisterézis	0.5 bar
Max. pressure hysteresis	7.25 psi
Normál névleges átáramlás	1,700 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tisztaszoba kategória	ISO class 7
Tárolási hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Közeg hőmérséklet	5 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	216 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material spring	erősen ötvöztött acél Horganyzott acél
Material filter	PE
Material housing	PA erősítésű
Material bowl	PC
Material valve stem	POM