


pinza angolare DHWS-16-A-NC

Codice prodotto: 1310179

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	16
Precisione di sostituzione max.	$\leq 0,2$ mm
Angolo di apertura max.	40 deg
Simmetria di rotazione	$\leq 0,2$ mm
Precisione di ripetizione, pinza	$\leq 0,04$ mm
Numero utensili di presa	2
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A doppio effetto
Funzione pinza	Angolare
Sicurezza forza di presa	In chiusura
Costruzione	Leva
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	4 ... 8 bar
Frequenza di lavoro max., pinza	≤ 4 Hz
Min. tempo di apertura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	62 ms
Min. tempo di chiusura a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	36 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Momento di inerzia di massa	0,15 kgcm ²
Forza statica max. Fz su dito di presa	50 N
Momento statico Mx max., su dito di presa	1,6 Nm
Momento statico My max., su dito di presa	1,6 Nm
Momento statico Mz max., su dito di presa	1,6 Nm
Peso	114 g
Fissaggio	Filetto femmina e bussola di centratura Con foro passante e bussola di centratura A scelta:
Attacco pneumatico	M3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale copertura	PA
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato duro
Materiale dita di presa	Acciaio fortemente legato