


bobina

MSFG-24/42-50/60-DS

Codice prodotto: 13264

FESTO

Per connettore femmina standard a norma DIN EN 175301.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicatore posizione di commutazione	No
Tempo min. di eccitazione	10 ms
Durata dell'inserimento	100 %
Fattore di potenza $\cos \{\phi\}$	0,7
Valori caratteristici bobina	24 V cc: 4,5 W 42 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 9 VA, potenza di mantenimento 7 VA
Fluttuazioni ammissibili della frequenza	+/- 5 %
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Classificazione marittima	vedi certificato
Conformità PWIS	VDMA24364-C1-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Coppia di serraggio max., connettore femmina	0,4 Nm
Peso	55 g
Connessione elettrica	Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803 A norma DIN EN 175301-803
Fissaggio	Con dado zigrinato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale bobina	Duroplast Rame Acciaio
Materiale avvolgimento	Rame