

# dugaszolható csatlakozó NPQE-DK-M3-Q3-P10

Cikkszám: 8112964

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Névleges méret	1.5 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktó	Egyenes alak
Csomagolási egység	10
Konstruktós felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tisztaszoba kategória	ISO class 4
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	0.3 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 5 %
Gyártmány súlya	2.5 g
Felfogási mód	Internal hexagon A/F 1.5
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: M3
Pneumatikus csatlakozás 2	3 mm külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Nikkelezett réz
Material of threaded seal	NBR erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel