

t dugaszoló csavarzat NPQE-T-R18-Q8-P10

Cikkszám: 8113053

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 6 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | Bevonat |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív | T alak |
| Csomagolási egység | 10 |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 8 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Tisztaszoba kategória | ISO class 4 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 12.67 g |
| Felfogási mód | External hex A/F 10 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Külső menet: R1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 8 mm külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe | kék |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Nikkelezett réz PBT |
| Material of threaded seal | PTFE |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | Stainless steel |