

cavo motore NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6

Codice prodotto: 1450370

★ Core product range

[Per motore passo-passo EMMS-ST-...](#)

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|----------------------------------|
| Definizione cavo | senza supporto targhette |
| Collegamento elettrico 1, funzione | Lato dispositivo di campo |
| Collegamento elettrico 1, forma costruttiva | Angolare |
| Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento | Connettore femmina |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo | Dritto |
| Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento | Sub-D |
| Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori | 9 |
| Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati | 6 |
| Collegamento elettrico 2, funzione | Lato di comando |
| Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento | Cavo |
| Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento | Estremità aperta |
| Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori | 6 |
| Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati | 6 |
| Intervallo tensione d'esercizio CC | 0 ... 72 V |
| Tensione d'esercizio nominale CC | 24 V |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Caratteristica cavo | Suitable for energy chains |
| Raggio di curvatura, cablaggio libero | ≥ 62 mm |
| Diametro cavo | 6,2 mm |
| Composizione cavo | 6x0,34 schermato |
| Sezione nominale conduttore | 0,34 mm ² |
| Terminali dei conduttori | Bussola terminale |
| Grado di protezione | IP65 |
| Nota sul tipo di protezione | In condizioni di montaggio |
| Temperatura ambiente | -40 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente con cablaggio libero | -5 ... 80 °C |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | secondo la direttiva UE RoHS |
| Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità) | secondo prescrizioni UK RoHS |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - nessuno stress da corrosione |
| Materiale rivestimento del cavo | TPE-U(PUR) |
| Colore rivestimento del cavo | Grigio |