


vezetett henger

DFM-40-200-P-A-KF-F1A

Cikkszám: 8118920

FESTO

Ehhez a termékhez az SMTSO-8E végállaskapcsolót csak akkor lehet alkalmazni, ha a lökethossz 50 mm vagy ennél nagyobb. A hozzá illeszkedő SMB-8E felfogó belülről vagy kívülről szerelhető fel.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Hasznos terhelés súlypontjának távolsága a járomlaptól | 50 mm |
| Löklet | 200 mm |
| Dugattyú átmérő | 40 mm |
| Meghajtó egység üzemmódja | járom |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezeték | Golyóscsapágyas vezeték |
| Konstruktív felépítés | Vezeték |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| Operating pressure MPa | 0.15 ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | 1.5 ... 10 bar |
| Max.sebesség | 0.8 m/s |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Tisztaszoba kategória | ISO class 5 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 60 °C |
| Felütközési energia a véghelyzetekben | 0.7 Nm |
| Max.erő, Fy | 1,130 N |
| Max. erő Fy statikus | 1,260 N |
| Max.erő, Fz | 1,130 N |
| Max. erő Fz statikus | 1,260 N |
| Max. Mx nyomaték | 49.74 Nm |
| Max.nyomaték, Mx, statikus | 55.44 Nm |
| Max. My nyomaték | 40.13 Nm |
| Max.nyomaték, My, statikus | 44.73 Nm |
| Max. Mz nyomaték | 40.13 Nm |
| Max.nyomaték, Mz, statikus | 44.73 Nm |
| Max. permissible torque load Mx as a function of the stroke | 6.5 Nm |
| Max. hasznos terhelés az adott xs távolságban a löket függvényében | 127 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 686 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 754 N |
| Mozgatott tömeg | 1,899 g |
| Gyártmány súlya | 4,905 g |
| Centre of gravity of the moving mass as a function of the stroke | 112.3 mm |
| Alternatív csatlakozások | lásd a termék rajzát |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |

| Jellemző | Érték |
|---------------------|------------------------------------|
| Material cover | Alumínium ötvözet |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Alumínium ötvözet |
| Material piston rod | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |