


lökéscsillapító DYSS-G8-3-4-Y1F-F1A-G2

Cikkszám: 8119981

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	3
Löklet	4 mm
Csillapítás	önbeálló
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Max.felütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.2 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	4 mm
Max.felütközési erő	80 N
Max.meghúzási nyomaték	1 Nm
Max.energiafelvétel löketenként	0.4 J
Max.energiafelvétel óránként	4,500 J
Max.maradó energia	0.004 J
Visszaállító erő	0.4 N
Gyártmány súlya	7.8 g
Felfogási mód	menetes hüvellyel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	erősen ötvözött acél
Material piston rod	erősen ötvözött acél