



elettrovalvola VZWF-L-M22C-G2-500-E-1P4-6

Codice prodotto: 1492133

FESTO

a guida forzata, attacco G2".



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Valvola a membrana a pilotaggio forzato
Tipo di azionamento	Elettrico
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Magnete in posizione verticale
Fissaggio	Montaggio in linea
Collegamento valvola di processo	G2
Connessione elettrica	Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803 Connettore maschio A norma EN 175301-803 Forma costruttiva quadrata
Diametro nominale	50 mm
Funzione valvola	2/2, chiusa monostabile
Azionatore manuale	Nessuno
Direzione di flusso	Non reversibile
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] Gas inerti Olio minerale Acqua Liquidi neutri Altri fluidi su richiesta
Pressione nominale, valvola di processo	40
Differenza di pressione (MPa)	0 MPa
Differenza di pressione	0 bar
Differenza di pressione (psi)	0 psi
Valori caratteristici bobina	24 V cc: 30 W
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Pressione del fluido	0 ... 0,6 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 6 bar
Pressione del fluido psi	0 ... 87 psi
Viscosità max.	22 mm ² /s
Temperatura del fluido	-10 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 35 °C
Indice di perdita a norma EN 12266-1	A
Portata Kv	28 m ³ /h
Portata nominale normale	29.900 l/min
Tempo di commutazione azionamento	1.220 ms
Tempo di commutazione, disazionamento	2.140 ms
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Materiale del corpo	Fusione di ottone
Numero di materiale, corpo	CW617N
Materiale guarnizioni	EPDM
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato

Caratteristica	Valore
Numero di materiale, vite	1.4301
Peso	6.500 g
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulle apparecchiature a pressione
Grado di protezione	IP65
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso