


limit switch box

SRBC-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6

Cikkszám: 8137095

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-Ex-robbanás elleni védelem irányelv (ATEX) szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
ATEX-kategória Gáz	II 1G
Gyújtószikra védelem típusa Gáz	Ex ia IIC T6/T5 Ga
ATEX-kategória Por	II 1D
Gyújtószikra védelem típusa Por	Ex ia IIIC Txx°C Da
Robbanásvédettségi tanúsítvány az EU-n kívül	EPL Da (CN) EPL Da (GB) EPL Da (IEC-EX) EPL Ga (CN) EPL Ga (GB) EPL Ga (IEC-EX)
Nem robbanásveszélyes környezeti hőmérséklet	See ATEX certificate See IECEx certificate
Max. bemenő feszültség	30 V
hatásos induktivitás	elhanyagolhatóan kicsi
hatásos kapacitás	elhanyagolhatóan kicsi
Max. input parameters for intrinsically safe circuit	See IECEx certificate See ATEX certificate
Tanúsítványt kiállító hely	FTZU 17 ATEX 0105X GYJ20.1409X IECEx FTZU 17.0017X
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Az integrált biztonság elvárt szintje (SIL)	SIL 2
Mérési elv	mechanikus/elektromos
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Kapcsoló kimenet	Contacting (gold)
Kapcsoló elem funkció	Váltókapcsoló, egypólusú
Max. kimenő áram, DC	100 mA
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kapocsléc
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Rugós csatlakozó kapocs
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	10
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet	0.25 ... 2.5 mm ²
Kábel csavarzat	M20x1,5
Megengedett kábelátmérő	6 ... 12 mm
Méretetek: B x L x H	127 mm x 98 mm x 122 mm
Az állásszabályozó és az állásvisszajelző csatlakozása szabványos	VDI/VDE 3845, AA 1 méret VDI/VDE 3845, AA 2 méret VDI/VDE 3845 size AA 3
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	800 g

Jellemző	Érték
Ház színe	szürke
Material housing	Alumínium présöntvény
Material seals	VMQ (szilikon)
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material mounting bracket	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material snap ring	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material disc	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material cover cap	PC
Helyzetérzékelés	sárga/piros
Beállítási tartomány szögérzékelés	0 ... 90 deg
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 50 °C
Védettség	IP66
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Szennyeződés foka	3