


flangia oscillante SNGL-200

Codice prodotto: 151535

FESTO

Adeguate supporto a cerniera LSNG, LSNSG.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	200
Conforme alla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	3.713 g
Materiale fissaggio	Alluminio pressofuso
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio zincato