


# raccordo a innesto a T

## QSMT-M5-3

Codice prodotto: 153352

FESTO

Orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono esterno.



### Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Taglia   | Mini  |
| Diametro nominale  | 1,6 mm  |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato                  | Anello di tenuta  |
| Posizione di montaggio                                   | Qualsiasi   |
| Forma  | Forma a T   |
| Dimensioni contenitore                                   | 10  |
| Costruzione  | Principio Push-Pull   |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 0,6 MPa  |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 6 bar   |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 87 psi  |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura      | -0,095 ... 1,4 MPa<br>-0,95 ... 14 bar<br>-13,775 ... 203 psi |
| Classificazione marittima                                | vedi certificato  |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata                   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - stress da corrosione basso                                |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                                     | -10 ... 80 °C   |
| Coppia di serraggio nominale                             | 1,33 Nm   |
| Tolleranza coppia di serraggio nominale                  | ± 20 %  |
| Peso   | 3,3 g   |
| Numero uscite  | 2   |
| Numero linee di alimentazione                            | 1   |
| Fissaggio  | Esagono incassato SW8   |
| Attacco pneumatico 1                                     | Filetto maschio M5  |
| Attacco pneumatico 2                                     | per tubo con diametro esterno 3 mm                            |
| Colore dell'anello di smontaggio                         | Blu   |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS   |
| Materiale del corpo                                      | PBT   |
| Materiale anello di smontaggio                           | POM   |
| Materiale guarnizione                                    | NBR   |
| Materiale fascette stringitubo                           | Acciaio inossidabile fortemente legato                        |