

# lengőfej SGS-M10X1,25

Cikkszám: 9261

★ Sztenderd termék program

hatlapú anyával, gömbcsapágyazású lengő henger felfogáshoz  
(dugattyúrúd oldali), DIN ISO 8139 szerint.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M10x1,25
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 150 °C
Gyártmány súlya	88 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of outer ring	Sárgaréz
Material housing	Acél, ónozott
Material of inner ring	Acél
Material nut	Acél, ónozott