

flangia oscillante SNGB-250

Codice prodotto: 157512

FESTO

Adeguato supporto a cerniera LN, LSN.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	250
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	16.141 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Ghisa sferoidale
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale supporto	Plastica
Materiale disco	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio zincato
Materiale sistema di blocco	Acciaio armonico, zincato