


supporto LNZG-320

Codice prodotto: 157517

FESTO

(2 pezzi) per cilindri con fissaggio a perno oscillante DNGZS.
Questo fissaggio può essere utilizzato anche per cilindri DNC, DNG e DNGU con flangia orientabile centrale o anello orientabile.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Taglia | 320 |
| Basato sulla norma | ISO 15552 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 100 °C |
| Peso | 2.934 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale fissaggio | Acciaio zincato |
| Materiale supporto | Bronzo |