



cavo motore NEBM-S1W15-E-5-Q7-LE6

Codice prodotto: 1450945

★ Core product range

Per motore passo-passo EMMS-ST-...

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Definizione cavo	senza supporto targhette
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Angolare
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	15
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	10
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	6
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	6
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 72 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Lunghezza cavo	5 m
Caratteristica cavo	Suitable for energy chains
Raggio di curvatura, cablaggio libero	≥ 80 mm
Diametro cavo	8 mm
Composizione cavo	6x0,75 schermato
Sezione nominale conduttore	0,75 mm ²
Terminali dei conduttori	Bussola terminale
Grado di protezione	IP65
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PUR)
Colore rivestimento del cavo	Grigio