



sensores di finecorsa SIES-QB-PO-K-L

Codice prodotto: 150489
Prodotto in esaurimento

FESTO

Induttivo, forma speciale.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Conforme alla norma | EN 60947-5-2 |
| Omologazione | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica |
| Distanza di commutazione nominale | 2 mm |
| Distanza di commutazione assicurata | 1,6 mm |
| Fattori di riduzione | Alluminio = 0,45 Acciaio inossidabile St 18/8 = 0,8 Rame = 0,35 Ottone = 0,5 Acciaio St 37 = 1,0 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C |
| Precisione di ripetizione | 0,1 mm |
| Uscita di commutazione | PNP |
| Funzione elemento di commutazione | Contatto n.c. |
| Frequenza di commutazione max. | 1.200 Hz |
| Frequenza di commutazione max., CC | 1.200 Hz |
| Corrente d'uscita max. in funzione della temperatura | 200 mA a $\leq 50^{\circ} \text{C}$ 150 mA a $\leq 85^{\circ} \text{C}$ |
| Caduta di tensione | 3,2 V |
| Resistenza ai cortocircuiti | Ciclica |
| Intervallo tensione d'esercizio CC | 10 ... 30 V |
| Ondulazione residua | 10 % |
| Corrente a vuoto | $\leq 30 \text{ mA}$ |
| Protezione contro l'inversione di polarità | Per tutti le connessioni elettriche |
| Connessione elettrica | a 3 fili Cavo |
| Lunghezza cavo | 2,5 m |
| Materiale rivestimento del cavo | TPE-U(PUR) |
| Taglia | 12x26x40 mm |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Montaggio | A scomparsa |
| Peso | 170 g |
| Materiale del corpo | PBT rinforzato |
| Indicatore stato di commutazione | LED giallo |
| Grado di protezione | IP67 |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |