



# regolatore di portata unidirezionale GRLZ-1/8-RS-B

Codice prodotto: 151192

FESTO

Per la regolazione dell'aria di alimentazione, con attacco orientabile.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Regolatore di portata, unidirezionale, in alimentazione
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Elemento di regolazione	Vite a testa zigrinata
Fissaggio	Avvitabile
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	340 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	260 ... 420 l/min
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0,3 ... 10 bar
Portata normale in direzione di strozzatura 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	615 l/min
Portata normale in direzione di non ritorno 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	470 ... 760 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	6 Nm
Peso	30 g
Materiale perno filettato	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale vite di regolazione	Ottone
Materiale attacco orientabile	Pressofusione di zinco