

kit parallelo EAMM-U-86-D60-60H-102-S1

Codice prodotto: 1530837

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	86
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rapporto di trasmissione	1:1
Numero di giri max.	5.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	175 kgmm ²
Coppia di azionamento a vuoto	0,25 Nm
Coppia trasferibile	9,5 Nm
Peso	2.490 g
Codice interfaccia, attuatore	D60B
Codice interfaccia, motore in	60H
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS