

# servomotore EMMS-AS-100-L-HS-RR

Codice prodotto: 1562962

FESTO

Senza riduttore.



## Foglio dati

| Caratteristica  | Valore   |
|---|--|
| Temperatura ambiente                                    | -40 ... 40 °C  |
| Temperatura di stoccaggio                               | -20 ... 60 °C  |
| Umidità relativa dell'aria                              | 0 - 90 %   |
| Conforme alla norma                                     | IEC 60034  |
| Classe di isolamento                                    | F  |
| Classe di misurazione secondo EN 60034-1                | S1   |
| Controllo temperatura                                   | Resistenza PTC   |
| Grado di protezione                                     | IP54   |
| Tecnica di connessione elettrica                        | Connettore maschio   |
| Avvertenza sul materiale                                | Conforme a RoHS  |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                | 2 - stress da corrosione moderato  |
| Omologazione  | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)  |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)           | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica<br>Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione |
| Tensione d'esercizio nominale CC                        | 565 V  |
| Tensione nominale CC                                    | 565 V  |
| Tipo di avvolgimenti                                    | Stella   |
| Numero coppie di poli                                   | 6  |
| Coppia in condizioni di riposo                          | 10,94 Nm   |
| Coppia nominale   | 7,51 Nm  |
| Coppia di picco   | 39,8 Nm  |
| Numero di giri nominale                                 | 3.000 1/min  |
| Numero di giri max.                                     | 3.360 1/min  |
| Potenza nominale, motore                                | 2.360 W  |
| Corrente nominale, motore                               | 3,8 A  |
| Corrente di picco                                       | 24,8 A   |
| Costante motore   | 1,993 Nm/A   |
| Costante di tensione, fase-fase                         | 118,77 mVmin   |
| Resistenza avvolgimenti fase-fase                       | 2,84 Ohm   |
| Induttanza fase-fase avvolgimenti                       | 10,5 mH  |
| Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza | 6,8 kgcm <sup>2</sup>  |
| Peso  | 9.100 g  |
| Carico assiale ammissibile sull'albero                  | 150 N  |
| Carico radiale ammissibile sull'albero                  | 650 N  |
| Trasduttore posizione rotore                            | Resolver   |
| Interfaccia encoder rotativo                            | Segnali analogici SIN/COS  |
| Principio di misura encoder rotativo                    | Induttivo  |
| MTTF, sotto-componente                                  | 114 anni, encoder rotativo   |
| MTTFd, sotto-componente                                 | 228 anni, encoder rotativo   |