

cilindro compatto

AEVU-63- -A-P-A-S6

Codice prodotto: 156317


Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2025. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa | 1 ... 25 mm |
| Diametro pistone | 63 mm |
| Ammortizzazione | P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Funzionamento | A semplice effetto In spinta |
| Estremità dello stelo | Filetto maschio |
| Costruzione | Pistone Stelo |
| Rilevamento posizione | Per sensore di finecorsa |
| Varianti | Guarnizioni resistenti a temperature fino a max. 120°C |
| Pressione d'esercizio Mpa | 0,06 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio | 6 ... 10 bar 8,7 ... 145 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 ... 120 °C |
| Energia d'impatto nelle posizioni finali | 0,7 J |
| Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento | 1.799 N |
| Massa movimentata a corsa 0 mm | 134 g |
| Aumento di massa per 10 mm di corsa | 16 g |
| Peso a corsa 0 mm | 1.059 g |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva | 107 g |
| Fissaggio | Con foro passante Con accessori A scelta: |
| Attacco pneumatico | G1/8 |
| Materiale vite flangiata | Acciaio zincato |
| Materiale testata | Legha di alluminio per lavorazione plastica |
| Materiale guarnizioni a tenuta dinamica | FPM |
| Materiale stelo | Acciaio fortemente legato |
| Materiale canna del cilindro | Legha di alluminio per lavorazione plastica |