


flangia oscillante SNCB-50

Codice prodotto: 174392

★ Core product range

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	50
Basato sulla norma	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	232 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Alluminio pressofuso
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale supporto	Plastica
Materiale disco	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio, zincato
Materiale sistema di blocco	Acciaio armonico, zincato