


chiave di smontaggio CQO-15

Codice prodotto: 175725

FESTO

[Per raccordo filettato ad innesto CQ](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni contenitore	1
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso	2 g
Attacco pneumatico 1	Per tubo rigido/flessibile diametro esterno 15 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS