


filtro per il vuoto VAF-PK-6

Codice prodotto: 160239

FESTO

Esecuzione in linea.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4,6 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Grado di filtrazione	50 µm
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar
Indicazione sulla pressione d'esercizio	Applicazione solo in sistemi per il vuoto aperti
Portata con depressione = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	210 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso	10 g
Fissaggio	Montaggio in linea
Attacco pneumatico	PK-6 con ghiera
Materiale ghiera	POM
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale filtro	Maglia PA
Materiale del corpo	PA
Efficienza dell'impulso di espulsione	≤ 8 bar