


attuatore oscillante DSM-10-240-P-FF-FW

Codice prodotto: 185946

FESTO

Con albero flangiato, arresto fisso, angolo di oscillazione regolabile.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	10
Angolo di decelerazione	0 deg
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione	0 ... 200 deg
Angolo di oscillazione	0 ... 200 deg
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Regolazione di precisione	-5 deg
Funzionamento	A doppio effetto
Costruzione	Palmola oscillante
Rilevamento posizione	Senza
Pressione d'esercizio	2,5 ... 8 bar
Max. frequenza di oscillazione a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Coppia teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,85 Nm
Momento di inerzia di massa ammissibile	0,0026 kgm ²
Peso	250 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	M3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale albero motore	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Alluminio anodizzata