

fissaggio a flangia FZF-32

Codice prodotto: 161814

FESTO

Per cilindri DZF



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	78 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lega in alluminio per lavorazione plastica, anodizzata
Materiale viti	Acciaio, zincato