


riduttore di pressione proporzionale MPPE-3-1/8- -B

Codice prodotto: 164330

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale, alimentazione	5 mm
Diametro nominale, scarico	5 mm
Tipo di azionamento	Elettrico
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Valvola di regolazione a spola, prepilotata
Avvertenza di sicurezza	Posizione di sicurezza MPPE-B: in caso di rottura del cavo di alimentazione, si mantiene la pressione di uscita senza regolazione.
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0 ... 10 bar
Pressione di ingresso 1	11 ... 12 bar
Isteresi di pressione max.	0,05 bar
Tempo di commutazione, disazionamento	220 ms
Tempo di commutazione azionamento	140 ms
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Tensione di riferimento	10 V
Ondulazione residua	10 %
Valori Nominale/Effettivo	A scelta: Tipo di tensione 0 - 10 V Tipo di corrente 4 - 20 mA
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Omologazione	RCM Mark
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	710 g
Connessione elettrica	8 poli M16x0,75 Connettore maschio A norma DIN 45326 Forma rotonda
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale membrana	NBR