

unità di aspirazione ESG-15X45

Codice prodotto: 189189

FESTO



Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni ventosa | 15x45 mm |
| Posizione di montaggio | Verticale |
| Costruzione | Attacco per il vuoto sul lato superiore Attacco per il vuoto sul lato Con compensatore della corsa Con compensatore della corsa, lungo |
| Abbinamento con supporto ventosa | Misura 5 |
| Forma della ventosa | Ovale, piatta |
| Fluido d'esercizio | Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C |
| Attacco per il vuoto | G1/8 G1/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale ventosa | NBR |