


valvola a sfera

VZBC-15-FF-40-22-F0304-V4V4T

Codice prodotto: 1692198

FESTO

Acciaio inossidabile, a 2/2 vie, DN 15, flangia di testa F0304, PN40, DIN 1092-1.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Valvola a sfera 2 vie
Tipo di azionamento	Meccanico
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fissaggio	Montaggio in linea
Collegamento valvola di processo	Flangia filettata
Indicatore posizione di commutazione	Direzione scanalatura = direzione di flusso
Configurazione fori flangia	F03 F04
Diametro interno	15 mm
Diametro nominale DN	15
Funzione valvola	2/2
Azionatore manuale	Nessuno
Direzione di flusso	Reversibile
Pressione nominale, valvola di processo	40
Coppia di azionamento	10 Nm
Basato sulla norma	EN 1092-1 ISO 5211
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gas inerti Acqua (non vapore acqueo) Liquidi neutri Altri fluidi su richiesta
Temperatura del fluido	-10 ... 200 °C
Portata Kv	19,4 m ³ /h
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, corpo	1.4408
Materiale guarnizioni	PTFE PTFE rinforzato
Materiale sfera	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, sfera	1.4408
Materiale albero	Acciaio inossidabile fortemente legato
Numero di materiale, albero	1.4401
Peso	1.500 g
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato