

ventosa ESV-30-CS

Codice prodotto: 191074

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore della corsa, ventosa	10,5 mm
Raggio min. pezzo R	80 mm
Diametro ventosa	30 mm
Volume aspirazione	9,47 cm ³
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma della ventosa	Rotonda, a soffietto, 3,5
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-30 ... 180 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	20,8 N
Peso	5,8 g
Colore	Trasparente
Durezza Shore	50 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	VMQ (silicone)