


interfaccia CAMC-F-PN

Codice prodotto: 1911916

FESTO

Scheda a innesto per connessione Fieldbus.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni P x L x A	19 mm x 90 mm x 65 mm
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 95 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP20 In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	75 g
Fissaggio	Bussola a innesto per CMMP-AS...-M3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Protocollo	PROFINET
Profilo di comunicazione	FHPP
Baudrate	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologie	Stella Anello Linea
Ridondanza dei supporti	MRP
Assegnazione indirizzi IP	FCT DCP
Interfaccia Fieldbus	2x connettore RJ45
Tempo ciclo min.	1 ms
Indicazioni LED	Errore bus Attività di comunicazione Ethernet Monitoraggio della linea Ethernet Errore di sistema
Supporto alla configurazione	GSDML
Parametrizzazione	FCT
Funzioni supplementari	Conformance Class B DCP IRT-compatibile LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP