

# cilindro rotondo DSAG-25- -P

Codice prodotto: 171779  
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Testata posteriore con perno filettato.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2024. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



Esempio di  
rappresentazione



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 500 mm
Diametro pistone	25 mm
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	247,4 N
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	294,5 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	141 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	6,2 g
Peso a corsa 0 mm	212 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	11,1 g
Attacco pneumatico	M26x1,5
Materiale testata	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato