

cilindro rotondo

DSAQ-50- -P

Codice prodotto: 172473

Prodotto in esaurimento


FESTO

Testata posteriore con attacco di alimentazione radiale rispetto all'asse del cilindro.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2024. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di rappresentazione



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa | 1 ... 500 mm |
| Diametro pistone | 50 mm |
| Ammortizzazione | P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati |
| Pressione d'esercizio | 1 ... 10 bar |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno | 989 N |
| Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento | 1.178 N |
| Massa movimentata a corsa 0 mm | 892 g |
| Aumento di massa per 10 mm di corsa | 24,8 g |
| Peso a corsa 0 mm | 977 g |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva | 40,1 g |
| Attacco pneumatico | M45x1,5 |
| Materiale testata | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Materiale guarnizioni | NBR TPE-U(PU) |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Materiale stelo | Acciaio fortemente legato |