


flangia oscillante SNCS-100

Codice prodotto: 174402

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	683 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Leghe di alluminio per lavorazione plastica
Materiale supporto oscillante	Acciaio PTFE
Materiale viti	Acciaio zincato