


linea di connessione KMP4-25P-10-PVC

Codice prodotto: 193017

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	DIN 41652
Definizione cavo	Con accessori
Frequenza di connessione	50
Peso	1.657 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Angolare
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	25
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	25
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	2 viti M3
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	25
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	25
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	3 A
Resistenza alle scariche elettriche	1 kV
Lunghezza cavo	10 m
Caratteristica cavo	Suitable for energy chains
Condizioni di prova cavo	Condizioni di prova disponibili su richiesta
Raggio di curvatura, cablaggio fisso	≥ 33 mm
Raggio di curvatura, cablaggio libero	≥ 55 mm
Diametro cavo	10,4 mm
Tolleranza diametro del cavo	± 0,5 mm
Composizione cavo	25x0,25
Sezione nominale conduttore	0,25 mm ²
Terminali dei conduttori	troncato
Grado di protezione	IP65
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 70 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 75 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale contatti a innesto	Lega di rame placcato oro