


## nodo bus CPX-FB6

Codice prodotto: 195748  
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per terminale elettrico modulare CPX.](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2027. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protocollo	Interbus
Dimensioni P x L x A	(compresa sottobase di collegamento elettrico) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Peso	125 g
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	PA rinforzato PC
Indicatore LED specifico per prodotto	M: Modifica, parametrizzazione PL: alimentazione carico PS: alimentazione dei componenti elettronici, alimentazione sensori SF: Errore di sistema
Indicatore LED specifico per bus	BA: bus attivo RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable TR: Transmit/Receive UL: tensione d'esercizio
Diagnosi specifica per dispositivo	Diagnosi per canale e per modulo Tensione insufficiente moduli Memoria di diagnosi
Elementi di comando	Interruttore DIL
Interfaccia Fieldbus	2 x connettori Sub-D cablabili 2x M12x1, 5 poli , codifica B Connettore femmina e maschio Sub-D, 9 poli
Massimo volume di indirizzi per gli ingressi	12 Byte
Massimo volume di indirizzi per le uscite	12 Byte
Parametrizzazione	Comportamento di diagnosi Reazione Failsafe Forzatura dei canali Signal-Setup Parametri di sistema
Baudrate	500, 2000 kbit/s
Funzioni supplementari	- Accesso aciclico ai dati tramite canale "PCP" Diagnosi riferita al canale tramite il Fieldbus Parametrizzazione di start-up in testo chiaro tramite Fieldbus Stato di sistema rappresentabile tramite dati di processo Interfaccia diagnostica supplementare per unità operative
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Consumo interno, alla tensione d'esercizio	Typ. 200 mA