


# cilindro profilato DNC-1 5/8"- -P

Codice prodotto: 177827

FESTO

a norme ISO 15552, con canna profilata, deceleratori non regolabili



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore  |
|--|---|
| Corsa  | 0,08 ... 80 "   |
| Diametro pistone                                   | 1 5/8"  |
| Filettatura stelo                                  | 1/2-20 UNF-2A   |
| Basato sulla norma                                 | ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                |
| Ammortizzazione                                    | P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati                                       |
| Posizione di montaggio                             | Qualsiasi   |
| Estremità dello stelo                              | Filetto maschio   |
| Costruzione  | Pistone<br>Stelo<br>Canna profilata   |
| Rilevamento posizione                              | Senza   |
| Varianti   | Stelo su un lato  |
| Pressione d'esercizio Mpa                          | 0,06 ... 1,2 MPa  |
| Pressione d'esercizio                              | 0,6 ... 12 bar  |
| Funzionamento                                      | A doppio effetto  |
| Fluido d'esercizio                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC           | 2 - stress da corrosione moderato   |
| Conformità PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                               | -20 ... 80 °C   |
| Energia d'impatto nelle posizioni finali           | 0,2 J   |
| Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno   | 633 N   |
| Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento | 754 N   |
| Massa movimentata a corsa 0 mm                     | 307 g   |
| Aumento di massa per 10 mm di corsa                | 16 g  |
| Peso a corsa 0 mm                                  | 800 g   |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva            | 45 g  |
| Fissaggio  | Con filetto femmina<br>Con accessori  |
| Attacco pneumatico                                 | NPT1/4-18   |
| Avvertenza sul materiale                           | Conforme a RoHS   |
| Materiale testata                                  | Alluminio pressofuso<br>rivestita   |
| Materiale guarnizioni                              | TPE-U(PU)   |
| Materiale stelo                                    | Acciaio fortemente legato   |
| Materiale canna del cilindro                       | Lega di alluminio per lavorazione plastica<br>Anodizzato liscio                       |