

tubo in plastica PUN-16X2,5-GN

Codice prodotto: 178429

FESTO

Con tolleranza esterna, per attacchi a innesto QS, raccordi CN e CK in poliuretano (non omologati per l'industria alimentare).



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Raggio di curvatura influente sulla portata | 88 mm |
| Diametro interno | 11 mm |
| Raggio min. di curvatura | 45 mm |
| Indicazioni per l'impiego | TPE-U a base di estere The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Caratteristiche tubo | Suitable for energy chains |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 7 bar |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 101,5 psi |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Omologazione | TÜV |
| Certificato ente preposto | B 013277 0506 00 |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Prova antincendio materiale | UL94 HB |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 ... 60 °C |
| Peso in funzione della lunghezza | 0,1294 kg/m |
| Attacco pneumatico | Per attacco a innesto filetto maschio 16 mm |
| Colore | Verde |
| Durezza Shore | D 52 +/-3 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale tubo flessibile | TPE-U(PU) |