

unità di guida FENG-50-100-KF

Codice prodotto: 34507

FESTO

Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	50
Corsa	100 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza F_y max.	1.260 N
Forza max. F_y statica	1.600 N
Forza F_z max.	1.260 N
Forza max. F_z statica	1.600 N
Momento M_x max.	65 Nm
Momento statico M_x max.	83 Nm
Momento M_y max.	70 Nm
Momento statico M_y max.	89 Nm
Momento M_z max.	70 Nm
Momento statico M_z max.	89 Nm
Forza di spostamento	15 N
Peso	4.520 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento di guida	Acciaio temprato
Materiale del corpo	Lega di alluminio anodizzato
Materiale piastra a giogo	Lega di alluminio anodizzato