


cavo di collegamento NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3

Codice prodotto: 3579468

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Omologazione | c CSA us (OL) |
| Definizione cavo | senza supporto targhette |
| Peso | 80 g |
| Collegamento elettrico 1, funzione | Lato dispositivo di campo |
| Collegamento elettrico 1, forma costruttiva | Angolare |
| Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento | Connettore femmina |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo | Angolare |
| Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento | Configurazione attacchi forma B secondo standard industriale, 11 mm |
| Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori | 3 |
| Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati | 3 |
| Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio | Su elettrovalvola con vite centrale M3 |
| Collegamento elettrico 2, funzione | Lato di comando |
| Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento | Cavo |
| Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento | Estremità aperta |
| Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori | 3 |
| Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati | 3 |
| Intervallo tensione d'esercizio CC | 0 ... 230 V |
| Tensione d'esercizio nominale CC | 230 V |
| Intervallo tensione d'esercizio CA | 0 ... 230 V |
| Tensione d'esercizio nominale CA | 230 V |
| Carico di corrente ammissibile a 40 °C | 10 A |
| Resistenza alle scariche elettriche | 4 kV |
| Connessione conduttore di protezione | Disponibile |
| Lunghezza cavo | 0,6 m |
| Caratteristica cavo | Standard |
| Condizioni di prova cavo | Condizioni di prova disponibili su richiesta |
| Diametro cavo | 5,9 mm |
| Tolleranza diametro del cavo | ± 0,3 mm |
| Composizione cavo | 3x0,75 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Nota sul tipo di protezione | In condizioni di montaggio |
| Temperatura ambiente | -25 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente con cablaggio libero | -25 ... 80 °C |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione secondo la direttiva UE RoHS |
| Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità) | secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche secondo prescrizioni UK RoHS |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Grado di imbrattamento | 3 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Materiale rivestimento del cavo | TPE-U(PUR) |
| Colore rivestimento del cavo | Grigio |
| Materiale del corpo | TPE-U(PUR) |
| Colore corpo contenitore | Nero |
| Materiale guaina isolante | PP |