

# raccordo a T per montaggio rapido TCK-1/2-PK-13

Codice prodotto: 4101

FESTO

Orientabile, con due anelli di tenuta.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	11,7 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma	Forma a T
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 145 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di serraggio nominale	14 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/2
Attacco pneumatico 2	Per nipplo spinato, diametro interno 13 mm con dado
Materiale ghiera	Legha di alluminio anodizzato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale anello di tenuta	PA rinforzato TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale vite cava	Legha di alluminio anodizzato
Materiale attacco orientabile	Pressofusione di zinco