

## fissaggio a flangia

### DAMF-Q12-16

Codice prodotto: 4965019

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	16
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	4 Nm
Peso	80 g
Fissaggio	Con foro passante
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio, zincato