


connessione bus FBA-2-M12-5POL

Codice prodotto: 525632

FESTO

Per unità di valvole CPV Direct, connettore 2xM12, a 5 poli, per DeviseNet/CAN.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con foro passante
Peso	28 g
Connessione elettrica	9 poli / 5 poli Connettore femmina diritto / maschio e femmina Sub-D / M12x1
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 24 V
Carico di corrente ammissibile	4 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA
Colore corpo contenitore	Nero
Materiale contatti a innesto	Bronzo dorato