

ventosa ESS-100-GT-G1/4

Codice prodotto: 525988

FESTO

Facile da sostituire



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensazione corsa, supporto ventosa	9 mm
Raggio min. pezzo R	135 mm
Diametro nominale	5,5 mm
Diametro ventosa	100 mm
Volume aspirazione	53,9 cm ³
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Rotonda, a campana
Forma della ventosa	Rotonda, extra
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar
Pressione d'esercizio nominale	-0,7 bar
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	297 N
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	375 N
Coppia di serraggio max., filettatura di fissaggio	11 Nm
Forza radiale alla pressione d'esercizio nominale	183 N
Peso	87,5 g
Fissaggio	Mediante attacco per il vuoto
Attacco per il vuoto	G1/4
Colore	Rosso mattone
Durezza Shore	72 +/- 5
Materiale perno filettato	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	Vulkollan®