


# Motore passo-passo MTR-ST-42-48S-AA

Codice prodotto: 530057

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2008



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classe di isolamento	B
Tensione nominale CC	48 V
Corrente nominale motore	1,8 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	45 - 80 %
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa complessivo presa di potenza	0,068 kgcm <sup>2</sup>
Coppia di bloccaggio motore	0,34 Nm
Momento di inerzia di massa rotore	0,068 kgcm <sup>2</sup>
Carico assiale ammissibile sull'albero	7 N
Carico radiale ammissibile sull'albero	18 N
Peso	390 g
Tecnica di connessione elettrica	Connettore